

ハンディタイプ オイル内水分計 MM70 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ハンディタイプ オイル内水分計	MM70	1	A	1	A		A							0
1 指示計(MI70)	なし※	A												
	あり(バッテリー、ACアダプター付き)	J	1											
3 プローブ	MMP78		A											
4 センサ	オイル用センサ			1	A									
6 アクセサリー	アクセサリなし					0								
	アナログ出力ケーブル				(27168ZZ)	2								
	MI70LINKソフトウェア+USBケーブル※※				(219687)	5								
7 校正	室温において実施					A								
8 アクセサリー	なし						0							
(設置用)	ボールバルブセット						1							
	NPT1/2サイズ接続用アダプター						2							
9	水分活性値+温度							A						
	水分活性値+温度+ppm ミネラルトランスオイル用							B						
	油中水分飽和度+温度+ppm ミネラルトランスオイル用							C						
	水分活性値+温度+ppm 特殊トランスオイル用 ※※※							X						
10 変換器校正用ケーブル	ケーブルなし						0							
	HMP228用接続ケーブル				(27159ZZ)		1							
	MMT318用接続ケーブル				(DRW216050)		2							
	MMT330用接続ケーブル				(211339)		3							
	MMT162用接続ケーブル				(219980)		4							
11 プローブケーブル	1.9m							A						
	1.9m+10m延長ケーブル							B						
12 キャリングケース	なし											0		
	あり				(MI70CASE4)							2		
13 取扱説明書	なし												A	
	英語												B	
	日本語												J	0

※プローブのみオーダーの場合は「A」を選択してください

※※対応OSは、Windows 2000, XP, Server 2003, Vistaになります。

※※※このモデルはシリコンベースオイルが必要とされます

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
キャリングケース	MI70CASE4	
ステンレスフィルター	HM47453SP	
ボールバルブ	HMP228BVS	
Windows対応MI70Linkソフトウェア+RS232Cケーブル	MI70LINK	
Windows対応MI70Linkソフトウェア+USB接続ケーブル	219687	
アナログ出力ケーブル	27168ZZ	
オイル解析(新品購入時のみ)	OILMODELLING	

取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	備考	
MM70	M210498EN	英語	
	M210498JA	日本語	