

オイル内水分変換器 MMT318 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	変換器 (パイプライン取付けタイプ)	MMT310	8			A						4			2		1		2	
1	変換器	MMT318	8																	
2	出力項目	水分活性値+温度 水分活性値+温度+ppm ミネラルトランスオイル用 油中水分飽和度+温度+ppm ミネラルトランスオイル用 水分活性値+温度+ppm 特殊トランスオイルタイプ		F M P X																
3	取り付けプレート	取付プレート (72.5 x 115 mm)	5																	
4	電源供給	24VDC				A														
5	アナログ出力	4... 20 mA 0... 20 mA 1...5V 0...5V 0...10V					1 2 J 4 5													
6	アナログ出力項目	アナログ出力なし						A	A											
7	Ch1-Ch2	温度(T) (下記測定範囲の項目参照) 水分活性値(aw) 0...1 ppm 0...100 油中水分飽和度(RS%) 0...100 特別設定 項目: Ch1 _____ Ch2 _____ 範囲: Ch1 _____ Ch2 _____						C T U W X	C T U W X											
8	温度出力範囲	温度出力なし -60...+60℃ -40...+60℃ -40...+120℃ -40...+180℃ -20...+60℃ -20... +80℃ -20... +120℃ 0...+60℃ 0...+100℃ 特別設定: 注) 上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください							A B C D E F G H J K X											
9	単位	℃(摂氏) ℉(華氏)									1 2									
10	ケーブルコネクタ	8ピンコネクタ(5mケーブル付)										4								
11	取扱説明書※	なし 英語 1部のみ無償、追加1部毎に¥3,000となります											A B							
12	プローブケーブル長	2 m (232mmプローブ) 5 m (232mmプローブ) 10 m (232mmプローブ) 2 m (454mmプローブ) 5 m (454 mmプローブ) 10 m (454 mmプローブ)												S T U V W Z		2				
14	センサ保護	ステンレスグリッド(高流速用、1m/s以上) ステンレスグリッド														E F	1			
16	プローブ取付け用オプション	ボールバルブセット フィッティング ISO1/2" フィッティング NPT1/2"																E G H		
17	校正	ISO9001 適合校正 (英文校正証明書付)																	2	
	※取扱説明書は英語のみとなります。																			
	・RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組み合わせる必要があります(要はんだ接続)																			