

オイル内水分変換器 MMT337 オーダーフォーム

|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 項目 |                 | 1                                                                                                                                                                                                          | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7                     | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|    | 変換器 (小型ブローブタイプ) | MMT330                                                                                                                                                                                                     | 7 | 0                |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    | A  | 1  |
| 1  | 変換器             | MMT337                                                                                                                                                                                                     | 7 |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | ブローブケーブル長       | 2m<br>5m<br>10m<br>20m                                                                                                                                                                                     |   | S<br>T<br>U<br>8 |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 出力項目            | 水分活性値+温度<br>水分活性値+温度+ppm<br>油中水分飽和度+温度+ppm<br>水分活性値+温度+ppm                                                                                                                                                 |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                 | ミネラルトランスオイル用<br>ミネラルトランスオイル用<br>特殊トランスオイルタイプ                                                                                                                                                               |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | ディスプレイ          | なし<br>あり(キーパッドにより設定変更可能)                                                                                                                                                                                   |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | 電源供給            | DC電源用絶縁タイプ (10... 35VDC)<br>AC電源用ユニット (100... 240VAC)                                                                                                                                                      |   |                  |   |   |   | 1<br>2                |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7  | アナログ出力          | 4... 20 mA<br>0... 20 mA<br>0... 1V<br>0... 5 V<br>0... 10 V                                                                                                                                               |   |                  |   |   |   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | アナログ出力項目        | Ch3のアナログ出力 なし                                                                                                                                                                                              |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Ch1-Ch3         | 温度(T)<br>水分活性値(aw)<br>ppm<br>ppm<br>油中水分飽和度(RS%)                                                                                                                                                           |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                 | (下記測定範囲の項目参照)                                                                                                                                                                                              |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | 特別設定 項目:        | Ch1<br>範囲: Ch1                                                                                                                                                                                             |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                 | Ch2<br>範囲: Ch2                                                                                                                                                                                             |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                 | (オプション) Ch3<br>(オプション) Ch3                                                                                                                                                                                 |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                 | Ch1<br>Ch2<br>Ch3 (オプションがない場合はA)                                                                                                                                                                           |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | 温度出力範囲          | 温度出力なし<br>-40...+60°C<br>-40...+80°C<br>-40...+120°C<br>-40...+180°C<br>-20...+60°C<br>-20... +80°C<br>-20...+120°C<br>-20... +180°C<br>0...+60°C<br>0...+100°C<br>0...+120°C<br>0...+180°C<br>-60...+60°C |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | 特別設定:           | 注) 上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください                                                                                                                                                                                |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | 単位              | °C (摂氏)<br>°F (華氏)                                                                                                                                                                                         |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | モジュール1          | なし<br>リレー出力<br>RS485インターフェース<br>LANインターフェイス (RJ45 2mケーブル付き)                                                                                                                                                |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14 | モジュール2          | なし<br>リレー出力<br>Ch3アナログ出力                                                                                                                                                                                   |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15 | ケーブルブッシング       | ケーブルグランド M20*1.5                                                                                                                                                                                           |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 注) | AC電源は           | コンジットフィッティング NPT1/2"                                                                                                                                                                                       |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | 8ピンコネクタを        | 8ピンコネクタ (5mケーブル付)                                                                                                                                                                                          |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | 通せません           | 8ピンコネクタ (ネジ端子付)                                                                                                                                                                                            |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | 変換器取付け用         | なし                                                                                                                                                                                                         |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | オプション           | 壁面取付け用プレート<br>ボール取付け用キット<br>レインシールド付ボール取付け用キット<br>DINレール取付け用キット                                                                                                                                            |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18 | センサ保護           | ステンレスグリッド                                                                                                                                                                                                  |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | フィルター           | ステンレスグリッド (高流速用、1m/s以上)                                                                                                                                                                                    |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19 | ブローブ取付け用        | なし                                                                                                                                                                                                         |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | オプション           | スウェジロック NPT1/2"<br>スウェジロック ISO3/8"<br>スウェジロック ISO1/2"                                                                                                                                                      |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20 | 取扱説明書           | なし<br>英語<br>日本語                                                                                                                                                                                            |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21 | PC用アクセサリ        | なし<br>サービスポート用RS232ケーブル※<br>サービスポート用RS232ケーブル※ + MI70LINKソフトウェア<br>サービスポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウェア                                                                                                       |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22 | 校正              | ISO9001 適合校正 (英文校正証明書付)                                                                                                                                                                                    |   |                  |   |   |   |                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。