

オイル内水分変換器 MMT337 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	変換器 (小型ブローブタイプ)	MMT330	7	0														2					A	1
1	変換器	MMT337	7																					
2	ブローブケーブル長	2m	S																					
		5m	T																					
		10m	U																					
		20m ※※	8	0																				
4	出力項目	水分活性値＋温度																						
		水分活性値＋温度＋ppm																						
		油中水分飽和度＋温度＋ppm																						
		水分活性値＋温度＋ppm																						
5	ディスプレイ	なし																						
		あり(キーパッドにより設定変更可能)																						
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10... 35VDC)																						
		AC電源用ユニット(100... 240VAC)																						
7	アナログ出力	4... 20 mA																						
		0... 20 mA																						
		0... 1V																						
		0... 5 V																						
		0... 10 V																						
	アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力 なし																						
	Ch1-Ch3	温度(T)																						
		(下記測定範囲の項目参照)																						
		水分活性値(aw)																						
		ppm																						
		ppm																						
		油中水分飽和度(RS%)																						
		0...100																						
		0...500																						
		0...100																						
	特別設定 項目:	Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション)Ch3 _____																						
	範囲:	Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション)Ch3 _____																						
		Ch1																						
		Ch2																						
		Ch3 (オプションがない場合はA)																						
8																								
9																								
10																								
11	温度出力範囲	温度出力なし																						
		-40...+60℃																						
		-40...+80℃																						
		-40...+120℃																						
		-40...+180℃																						
		-20...+60℃																						
		-20...+80℃																						
		-20...+120℃																						
		-20...+180℃																						
		0...+60℃																						
		0...+100℃																						
		0...+120℃																						
		0...+180℃																						
		-60...+60℃																						
	特別設定:	注) 上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください																						
12	単位	℃(摂氏)																						
		F(華氏)																						
13	モジュール1	なし																						
		リレー出力																						
		RS485インターフェース																						
		LANインターフェイス(RJ45 2mケーブル付き)																						
14	モジュール2	なし																						
		リレー出力																						
		Ch3アナログ出力																						
		注) 項目10でA以外を選択した場合は、選択要																						
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド M20*1.5																						
		(214728SP)																						
注)	AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2"																						
		(214780SP)																						
	8ピンコネクタを	8ピンコネクタ(5mケーブル付)																						
	通せません	8ピンコネクタ(ネジ端子付)																						
16	変換器取付け用	なし																						
	オプション	壁面取付け用プレート																						
		(214829)																						
		ポール取付け用キット																						
		(215108)																						
		レインシールド付ポール取付け用キット																						
		(215109)																						
		DINレール取付け用キット																						
		(215094)																						
18	センサ保護	ステンレスグリッド																						
	フィルター	ステンレスグリッド(高流速用、1m/s以上)																						
		(HM47453SP)																						
		(220752SP)																						
19	ブローブ取付け用	なし																						
	オプション	スウェジロック NPT1/2"																						
		(SWG12NPT12)																						
		スウェジロック ISO3/8"																						
		(SWG12ISO38)																						
		スウェジロック ISO1/2"																						
		(SWG12ISO12)																						
20	取扱説明書	なし																						
		英語																						
		日本語																						
		英語または日本語、いずれか1部のみ無償、																						
		いずれも追加1部毎に¥3,000となります																						
21	PC用アクセサリ	なし																						
		サービスポート用RS232ケーブル※																						
		(19446ZZ)																						
		サービスポート用RS232ケーブル※ + MI70LINKソフトウェア																						
		(215005)																						
		サービスポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウェア																						
		(219916)																						
22	校正	ISO9001 適合校正 (英文校正証明書付)																						

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。
※※項目2で20mケーブル選択時、項目16でポール取付けキット、レインシールド付ポール取付けキットは選択できませんが、別途アクセサリとしてご注文いただけます。