

オイル内水分変換器 MMT338 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	変換器 (パイプライン取付けタイプ)	MMT330	8	0														2					A	1	
1	変換器	MMT338	8																						
2	プローブケーブル長	2m (226mmプローブ) 5m (226mmプローブ) 10m (226mmプローブ) 2m (448mmプローブ) 5m (448mmプローブ) 10m (448mmプローブ) 15m (448mmプローブ) ※※ 20m (448mmプローブ) ※※		V W X 1 2 3 5 9	0																				
4	出力項目	水分活性値+温度 水分活性値+温度+ppm 油中水分飽和度+温度+ppm 水分活性値+温度+ppm			E F G X																				
5	ディスプレイ	なし あり(キーパッドにより設定変更可能)			0 1																				
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10... 35VDC) AC電源用ユニット(100... 240VAC)				1 2																			
7	アナログ出力	4... 20 mA 0... 20 mA 0... 1V 0... 5 V 0... 10 V					1 2 3 4 5																		
8	アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力	なし																						
9	Ch1-Ch3	温度(T) 水分活性値(aw) ppm ppm 油中水分飽和度(RS%)	(下記測定範囲の項目参照)					C P Q R 4 X	C P Q R 4 X	C P Q R 4 X															
10	特別設定	項目: Ch1 範囲: Ch1	Ch2 Ch2	(オプション) Ch3 (オプション) Ch3																					
11	温度出力範囲	温度出力なし -40...+60℃ -40...+80℃ -40...+120℃ -40...+180℃ -20...+60℃ -20...+80℃ -20...+120℃ -20...+180℃ 0...+60℃ 0...+100℃ 0...+120℃ 0...+180℃ -60...+60℃																							
12	単位	℃(摂氏) ℉(華氏)																							
13	モジュール1	なし リレー出力 RS485インターフェース LANインターフェイス(RJ45 2mケーブル付き)																							
14	モジュール2	なし リレー出力 Ch3アナログ出力																							
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド M20*1.5	(214728SP)																						
16	注) AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2"	(214780SP)																						
17	8ピンコネクタを	8ピンコネクタ(5mケーブル付)																							
18	通せません	8ピンコネクタ(ネジ端子付)																							
19	変換器取付け用	なし																							
20	オプション	壁面取付け用プレート ボール取付け用キット レインシールド付ボール取付け用キット DINレール取付け用キット	(214829) (215108) (215109) (215094)																						
21	センサ保護	ステンレスグリッド ステンレスグリッド(高流速用、1m/s以上)	(HM47453SP) (220752SP)																						
22	プローブ取付け用	ボールバルブセット ISO1/2"溶接ジョイント付 ボールバルブセット ISO1/2"ねじ込みジョイントISO3/4"付 フィッティング NPT1/2" フィッティング ISO1/2"	(212810SP) (DRW212076SP)																						
23	取扱説明書	なし 英語 日本語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 いずれも追加1部毎に¥3,000となります																						
24	PC用アクセサリ	なし サービスポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウェア	(219916)																						
25	校正	ISO9001 適合校正 (英文校正証明書付)																							

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。
※※項目2で15mケーブル、または20mケーブル選択時、項目16でボール取付キット、レインシールド付ボール取付キットは選択できませんが、別途アクセサリとしてご注文いただけます。