

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	屋外測定及び狭小空間向けタイプ		PTU300											3		0										A	
2	変換器	PTU303												3													
2	気圧	500...1100 hPa	クラス A モジュール×1個											1													
		500...1100 hPa	クラス B モジュール×1個											2													
		500...1100 hPa	クラス A モジュール×2個											3													
		500...1100 hPa	クラス B モジュール×2個											4													
		50...1100 hPa	クラス B モジュール×1個											5													
		50...1100 hPa	クラス B モジュール×2個											6													
3	ブローブケーブル長	2m																									
		5m																									
		10m																									
		20m																									
5	ディスプレイ	なし																									
		あり(キーパッドにより設定変更可能)																									
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10... 35VDC)																									
		AC電源用ユニット(100... 240VAC)																									
7	出力信号	RS232Cのみ(気圧センサモジュール×2個の場合はアナログ出力なし)																									
		RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch3) 4... 20 mA ※※																									
		RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch3) 0... 20 mA ※※																									
		RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch3) 0... 1 V ※※																									
		RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch3) 0... 5 V ※※																									
		RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch3) 0... 10 V ※※																									
	アナログ出力項目 (Ch1, Ch2, Ch3)※	アナログ出力なし																									
		相対湿度(RH)	(0...100 %RH)																								
		温度(T)	(下記温度出力範囲の項目参照)																								
		露点(Td)	(-20...100 °C)																								
		露点/霜点(Td/f)	(-20...100 °C)																								
		絶対湿度(a)	(0...600 g/m3)																								
		湿球温度(Tw)	(0...100 °C)																								
		混合比(x)	(0...500 g/kg d.a)																								
		エンタルピー(h)	(-40...1500 kJ/kg)																								
		水蒸気圧(pw)	(0...1000 hPa)																								
		飽和水蒸気圧(pws)	(0...1000 hPa)																								
		露点温度差	(-10...+50 °C)																								
		気圧(P)	(範囲:上記気圧の項目より選択)																								
	特別設定項目	項目 Ch1: _____ Ch2: _____																									
		範囲 Ch1: _____ Ch2: _____ Ch3: _____																									
8																											
9																											
10																											
11	温度出力範囲	アナログ出力なし 注) 温度出力不要の場合はAを選択																									
		-40...+60 °C																									

※ただしアナログ出力ありを選択の場合、気圧(P)はCh3を選択の事
 ※※アナログ出力の気圧精度は、クラスCになります。
 ※※※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。