

気圧湿度温度変換器 PTU307(加温プローブ) オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
気密センサヘッドタイプ	PTU300																						A
1 変換器	PTU307																						7
2 気圧	500...1100 hPa	クラス A モジュール×1個																					1
	500...1100 hPa	クラス B モジュール×1個																					2
	500...1100 hPa	クラス A モジュール×2個																					3
	500...1100 hPa	クラス B モジュール×2個																					4
	50...1100 hPa	クラス B モジュール×1個																					5
	50...1100 hPa	クラス B モジュール×2個																					6
3 プローブケーブル長	2m																					E	
	5m																					F	
	10m																					G	
	20m																					R	
4 追加温度プローブ※※※	なし																					0	
	2m																					1	
	5m																					2	
	10m																					3	
	20m																					7	
5 ディスプレイ	なし																					0	
	あり(キーパッドにより設定変更可能)																					1	
6 電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10... 35VDC)																						B
	AC電源用ユニット (100... 240VAC)																						C
7 出力信号	RS232Cのみ(気圧センサモジュール×2個の場合はアナログ出力なし)																						0
	RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch3) 4... 20 mA ※※																						1
	RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch3) 0... 20 mA ※※																						2
	RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch3) 0... 1 V ※※																						3
	RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch3) 0... 5 V ※※																						4
	RS232C + アナログ出力 3チャンネル(Ch1, Ch2, Ch3) 0... 10 V ※※																						5
アナログ出力項目 (Ch1, Ch2, Ch3)※	アナログ出力なし 相対湿度(RH) (0...100 %RH) 温度(T) (下記温度出力範囲の項目参照) 露点(Td) (-20...100 °C) 露点/霜点(Td/f) (-20...100 °C) 絶対湿度(a) (0...600 g/m3) 湿球温度(Tw) (0...100 °C) 混合比(x) (0...500 g/kg d.a) エンタルピー(h) (-40...1500 kJ/kg) 水蒸気圧(pw) (0...1000 hPa) 飽和水蒸気圧(pws) (0...1000 hPa) 露点温度差 (-10...+50 °C) 気圧(P) (範囲:上記気圧の項目より選択)																						A B C D E F G H J K L M P
特別設定項目	項目 Ch1: _____ Ch2: _____ Ch3: _____ 範囲 Ch1: _____ Ch2: _____ Ch3: _____ Ch 1 _____ Ch 2 _____ Ch 3(気圧専用)																						X X X
8																							
9																							
11 温度出力範囲	アナログ出力なし 注) 温度出力不要の場合はAを選択 -40...+60 °C -20...+60 °C 0...+60 °C 特別設定:																						A B F K X
13 単位	°C(摂氏) °F(華氏)																						A B
14 モジュール	なし(気圧センサモジュール×2個、もしくはアナログ出力付きの場合は追加モジュールなし) リレー出力 RS485 インターフェース LANインターフェース(RJ45 2mケーブル付き)																						0 1 2 4
15 ケーブルプッシング 注) AC電源は 8ピンコネクタと D9アダプターを選択不可	ケーブルグランド M20*1.5 コンジットフィッティング NPT1/2" 8ピンコネクタ(5mケーブル付) 8ピンコネクタ(ネジ端子付) D9アダプター RS232C, RS485, DC電源にのみ使用可																						A B C D E
16 圧力フィッティング	内径1/8インチチューブ用 クイックコネクタ																						1 2
17 変換器取付け用オプション	なし 壁面取り付け用プレート (214829) ボール取り付け用キット (215108) レインシールド付きボール取り付け用キット (215109) DINレール取り付け用キット (215094)																						A B C D E
18 湿度センサ	HumiCap 180RC (長期安定性重視+コンボジットセンサ) HumiCap 180RC (長期安定性重視+コンボジットセンサ+ケミカルパージ)																						B C
19 センサ保護 フィルター	ステンレスネット付PPSグリッド (DRW010281SP) PPSグリッド (DRW010276SP) ステンレス焼結金属フィルター (HM47280SP) ステンレスグリッド (HM47453SP)																						B C D E
20 プローブ取付け用オプション	なし ダクト取り付けキット (210697) ケーブルグランドARGO (HMP247CG) ダクト取り付けキット×2																						0 1 2 6
21 取扱説明書	なし 英語 [英語または日本語、いずれか1部のみ無償、] 日本語 [いずれも追加1部毎に¥3,000となります]																						A B J
22 PC用アクセサリ	なし サービスポート用RS232ケーブル※※※※※ (19446ZZ) サービスポート用RS232ケーブル※※※※※ + MI70LINKソフトウェア (215005) サービスポート用USBケーブル※※※※※ + MI70LINKソフトウェア (219916)																						0 1 2 4
23 校正	ISO9001 適合校正(英文校正証明書付)																						A

※ただしアナログ出力ありを選択の場合、気圧(P)はCh3を選択の事

※※アナログ出力の気圧精度は、クラスCになります。

※※※露点、露点/霜点、混合比、気圧以外を測定する場合は、追加温度プローブを選択のこと

※※※※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。