

一般空調設備向け温度変換器 TMW92(電流出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	一般空調設備向け温度変換器	TMW90	2	1		A	0	0	A	2	価格
1	出力タイプ	電流出力 (2線式)	2								
2	信号出力	4...20 mA	1								
3	アナログ出力(温度)	-5...+55℃ 0...+60℃ 温度(T) ※ 範囲: °C		A B X							
4	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003 黒(ディスプレイ非表示)RAL9005 黒(ディスプレイ表示)RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003			0 1 2 3 8 9	A	0	0	A	2	
価格合計											

※アナログ出力の対応レンジをご指定ください。(例:0～50℃)
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。