

露点変換器(冷凍式ドライヤ OEM用途向け) DMT132

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	価格
露点変換器 (冷凍式ドライヤ用) DMT132			A	A					0	
1 アナログ出力項目	露点/霜点 (Td/f)	-20...+40°C	A							
4... 20 mA	露点/霜点 (Td/f)	特別設定 °C: _____	X							
	大気圧下露点/霜点(Td/f atm)※	特別設定 °C: _____	Y							
2 使用圧力設定	1bar (abs)		1							
	3bar		2							
	5bar		3							
	7bar		4							
	特別設定: (max: 20bar abs) _____ bar		X	A						
4 センサ保護	チューブフィルタ	(230602SP)		A						
5 ケーブル	なし				0					
	0.3 m ネジ接続M8シールドケーブル	(HMP50Z32)			1					
	3 m ネジ接続M8シールドケーブル	(HMP50Z30A)			2					
	5 m ネジ接続M8シールドケーブル	(HMP50Z500)			3					
	10 m ネジ接続M8シールドケーブル	(HMP50Z1000)			4					
6 アラーム用LED	なし					A				
	あり	設定ポイント +10°C Td				B				
	あり	設定ポイント _____ °C Td/f				C				
7 アクセサリー	なし				0					
	サンプリングセル	(DMT242SC)			2					
	スウェジロック1/4"付き サンプリングセル	(DMT242SC2)			3					
	クイックコネクタ、リークネジ付きサンプリングセル	(DSC74)			4					
	2圧力(圧力、大気圧下)用サンプリングセル	(DSC74B)			5					
	コイルと2圧力(圧力、大気圧下)用サンプリングセル	(DSC74C)			6					
	ダクト取付けフランジ	(DM240FA)			7					
8 取扱説明書	なし							A		
	多言語							M	0	
									価格合計	

※圧力下の露点・霜点を大気圧下の露点・霜点に換算した値になります。

※※修理・調整・校正は不可となり、交換になります。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
露点表示器 Nokeval 301	226476
チューブフィルタ	230602SP
DMT132-HMK15用アダプタ	230914
DMT132用USBケーブル	219690
MI70用接続ケーブル	219980
シーリングリングセット(3個)	221525SP

**** 台数がまとまる場合価格をご相談下さい ****