

露点変換器 DMT242

項目		1	2	3	4	5	6	7
	露点変換器	DMT242						
1	アナログ出力範囲	-80...+20 °C Td/f: DRYCAP®180M -60...+60 °C Td/f: DRYCAP®180M 特別設定: DRYCAP®180M 露点範囲: _____ - _____ (°CTd/f) -50...+50 °C Td: DRYCAP®180S 特別設定: DRYCAP®180S 露点範囲: _____ - _____ (°CTd/f)	A B X S Y					
2	アナログ出力ケーブル	なし 2m ケーブル 10 m ケーブル		1 2 3				
3	使用圧力設定	1 bar abs 3 bar abs 5 bar abs 7 bar abs 特別設定 (max 20 bar abs) 使用圧力: _____ bar abs			A B C D X			
4	センサ保護 フィルター	焼結金属フィルター (HM47280SP) 真空用ステンレスフィルター (HM47453SP)				1 2		
5	PC接続アクセサリ	なし メンテナンスケーブル (DMT242RS)					A B	
6	オプション/アクセサリ	なし サンプリングセル (DMT242SC) サンプリングセル スウェジロック1/4"付き (DMT242SC2) クイックコネクタ、リークネジ付きサンプリングセル (DSC74) 2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル (DSC74B) コイルと2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル (DSC74C) NPT 1/2" アダプター (210662SP) ダクト取り付けフランジ (DM240FA)						0 1 2 3 4 5 6 9
7	取扱説明書	なし 英語 [英語または日本語、いずれか1部のみ無償、] 日本語 [いずれも追加1部毎に¥1,500となります]						A B J

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
ステンレス焼結金属フィルター	HM47280SP
ステンレスフィルター	HM47453SP
クイックコネクタ、リークネジ付きサンプリングセル	DSC74
2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル	DSC74B
コイルと2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル	DSC74C
サンプリングセル	DMT242SC
サンプリングセル(スウェジロック1/4"付き)	DMT242SC2
2mコネクタケーブル	221475SP
10mコネクタケーブル	221476SP

取扱説明書

機種名	注文コード	備考
DMT242	M010036EN	英語
	M010036JA	日本語