

湿度温度プローブ HMP50 選定明細書

項目		1	2	3	4	5	6	7
	湿度温度プローブ HMP50							
1	測定項目	湿度のみ U 湿度 + 温度 Y						
2	信号出力	0... 1V 0... 2.5V 0... 5V	A B C					
3	ケーブル長	ケーブル無し 0.3m 3.0m	A B N					
4	センサ保護 フィルター	フィルター付きプラスチックグリッド (DRW010525) プラスチックグリッド (DRW010522) ステンレス焼結金属フィルター (HM46670SP)			1 2 3			
5	アクセサリ	無し プラスチックナット (18350SP)				A B		
6	湿度センサ	通常センサ (15778HM) フィルター付センサー* (15872HM)					1 2	
7	取扱説明書	無し 多言語 [1部は無償、追加1部毎に¥1,500となります]						A X

*フィルター付センサーを選択された場合、4のセンサ保護はプラスチックグリッドのみの対応となります。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
0.3mコネクタケーブル	HMP50Z032
3.0mコネクタケーブル	HMP50Z30A
5.0mコネクタケーブル	HMP50Z500SP
10mコネクタケーブル	HMP50Z1000SP
メンブレンフィルター	DRW010525
ステンレス焼結金属フィルター	HM46670SP

取扱説明書

機種名	注文コード	備考
HMP50	M210607EN	多言語