

## 湿度温度変換器 HMT100 選定明細書

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>湿度温度変換器 HMT100</b>								<b>A</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
1 変換器タイプ	壁取り付け	A													
	セパレート 3mケーブル	B													
	セパレート 5mケーブル	C													
	セパレート 10mケーブル	D													
	セパレート 10m+10m延長ケーブル	E													
2 ディスプレイ	なし		0												
	あり*		1												
3 出力項目	1Ch出力:湿度/露点			1											
	2Ch出力:湿度+温度/露点+温度			2											
4 アナログ出力	4... 20 mA	2線ループ式※		A											
	0... 1V	3線式		B											
	0... 5 V	3線式		C											
	0... 10 V	3線式		D											
	特別設定 範囲: _____	3線式※※		X											
5 Ch1	湿度	0...100%RH			1										
	露点	-20...+80°C			6										
	特別設定 項目 _____	範囲: _____			X										
6 Ch2	なし					0									
	温度	-40...+60°C				2									
		-20...+80°C				3									
		0...+60°C				4									
		-40...+80°C				5									
		0...+50°C				7									
	特別設定 範囲: _____					X									
7 単位	°C(摂氏)						1								
	°F(華氏)						2								
8 <b>湿度センサ HUMICAP180 (応答性重視)</b>								<b>A</b>							
9 センサ保護	プラスチックグリッド								1						
	フィルター	フィルター付きプラスチックグリッド							2						
		ステンレス焼結金属フィルタ※※※							3						
10 本体取付け	なし									A					
	アクセサリ	取り付けプレート(金属プレート)								B					
		取り付けキット付レインシールド								C					
11 プローブ取付け	なし										1				
	アクセサリ	ダクト取り付けキット									2				
		DTR502B(取り付けキット付)									3				
12 ケーブルブッシングケーブルグランド	2...6mmケーブル用											A			
	コンジットフィッティング NPT1/2"											C			
13 取扱説明書	なし												A		
	英語	[ 英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 いずれも追加1部毎に¥3,000となります ]											B		
	日本語												J	0	0

※4...20mA出力タイプではディスプレイのバックライトは使えません。

※※特別設定の範囲は、0...10Vです。

※※※変換器タイプがセパレートタイプの場合のみ選択できます。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。