

## 微差圧トランスミッター PDT102 選定明細書

項目		1	2	3		
	微差圧トランスミッター	PDT102-				
1	測定範囲	±50 Pa ±0.25 in H <sub>2</sub> O	P W			
2	精度	測定範囲の0.25 % 測定範囲の0.5 %		2 5		
3	アナログ出力	4... 20 mA 0... 5 V			C V	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

## 微差圧トランスミッター PDT102(プロセスバルブアクチュエータ及びテストジャック付)選定明細書

項目		1	2	3	4	
	微差圧トランスミッター	PDT102-			T	
1	測定範囲	±50 Pa ±0.25 in H <sub>2</sub> O	P W			
2	精度	測定範囲の0.25 % 測定範囲の0.5 %		2 5		
3	アナログ出力	4... 20 mA 0... 5 V			C V	
4	プロセスバルブアクチュエータ 及び テストジャック付				T	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。