

## 超音波風向風速センサ WMT52 選定明細書

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>超音波風向風速センサ</b>	<b>WMT52</b>	<b>A</b>	<b>A</b>							<b>0</b>
1	測定項目	<b>風向+風速</b>		A	A						
3	出力信号	SDI-12 v1.3, 1200 baud,7,E,1		A							
		RS232 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		B							
		RS485 Standard ASCII polled, 19200 baud,8,N,1		C							
		RS422 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		D							
		RS422 NEMA 0183 v3.0, 4800 baud,8,N,1		E							
		USB/RS232,1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		F							
		USB/RS485,1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		G							
4	ヒーター	なし			0						
		あり			1						
5	コネクタ	なし				A					
		8ピン M12オスコネクタ(プッシングおよび接地アクセサリ付き)				B					
6	ケーブル	なし					A				
	(電源供給/信号出力)	2m 8ピン M12シールドケーブル	(222287)				B				
		10m 8ピン M12シールドケーブル	(222288)				C				
		40m 8ピン 両端処理無しシールドケーブル	(217020)				D				
		10m 8ピン M12ケーブル、両端コネクタ付シールドケーブル	(215952)				E				
7	取り付けアクセサリ	なし						0			
		取り付けキット						1			
		鳥よけ						2			
		取り付けキットおよび鳥よけ						3			
8	設定用ソフトウェア	なし							0		
		サービスパック2 (Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付き) (220614)							1		
9	取扱説明書	なし								A	
		英語								B	
		日本語								J	0
		英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 いずれも追加1部毎に¥3,000となります									

### WMT52用オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
サービスパック2	220614	Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付
ボトムアクセサリ	WMTBOTTOMSP	BIFカード、M12コネクタ、ネジ、Oリング付

### WMT50用オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
サービスパック1	215194	ソフトウェア、RS232メンテナンスケーブル付
変換ケーブル	221523	USBメンテナンスケーブル用アダプタ

### WMT50/52用オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
電源/信号出力ケーブル	220782	USB RS232/485、1.4m USB/M12ケーブル
	222287	2m、8ピンM12ケーブル
	222288	10m、8ピンM12ケーブル
	217020	40m 8ピン 両端処理無し
	215952	10m 8ピン M12ケーブル、両端コネクタ付シールドケーブル
プッシング、接地アクセサリキット	222109	
取り付けキット	212792	
取り付け用ポール	AP-AT300205	外径30φ 肉厚2mm アルマイト処理済み 0.5m
	AP-AT300210	外径30φ 肉厚2mm アルマイト処理済み 1.0m
サージプロテクタ	WSP150	コネクタなし
	WSP152	PC接続用M12コネクタ付 (上記項目3でFかG、項目5はB、項目6はEを要選択)
鳥よけ	212793	

### 取扱説明書

機種名	注文コード	備考
WMT52	M210925EN	英語
	M210925JA	日本語