

超音波風向風速センサ WMT700 選定明細書

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	価格
	超音波風向風速計	WMT70													
1	測定範囲	40 m/s 65 m/s 75 m/s	1 2 3												
2	温度範囲	-10...+60 C -40...+60 C -55...+70 C		A B C											
3	ヒーター	ヒーターなし ヒーターあり(センサー部分) ヒーターあり(センサー部分+アーム部分)	1 2 3												
4	デジタル出力信号(絶縁タイプ)	RS-485 RS-422 RS-232 SDI-12		A B C D											
5	デジタルメッセージ形式	WMT70 ASCII NMEA (バージョン 0183) SDI-12 (バージョン 1.3) ASOS MES12	0 1 2 3 4 5												
6	単位	m/s knots mph km/h FAA		A B C D E											
7	アナログ出力信号 風速	なし 電圧出力 100 mV/m/s 電流出力 0.2 mA/m/s 周波数出力 10 Hz/m/s 電圧出力 (WS425互換) 8 mV/m/s 周波数出力 (WS425互換) 5 Hz/m/s	0 1 4 6 7 8												
8	アナログ出力信号 風向	なし 電圧出力 20 mV/Deg 電流出力 50 uA/Deg ポテンシオメーター出力 0...参照電圧	0 A D F												
9	ケーブル	なし ケーブル 2 m (コネクタ付 片側バラ線) (227567SP) ケーブル 10 m (コネクタ付 片側バラ線) (227568SP) MAWS用ケーブル 10 m (227565SP) AWS520用ケーブル 10 m (シールドあり) (229807SP) WS425シリアル用変換ケーブル (227569SP) WS425アナログ周波数用変換ケーブル (227570SP) RS485 ケーブル 2 m (コネクタ付 片側バラ線) (228259SP) RS485 ケーブル 10 m (コネクタ付 片側バラ線) (228260SP) WS425アナログ電圧用変換ケーブル (227571SP) AWS520用ケーブル 10 m (シールドなし) (227566SP)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B												
10	取付アダプター	なし FIX70 (WMT70FIX70)		A B											
11												1			
12	アクセサリ	なし 鳥よけ (WMT70BIRDKIT)		A B											
13	取扱説明書	なし 英語												1 2	
定価合計															

WMT700用オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考	価格
ゼロ点補正補助具	WMT70VERIFIER		
鳥よけ	WMT70BIRDKIT		
鳥止まり木	WS425BIRDPERCH		
ケーブルコネクタ	WMT70CONN		
ケーブル 2 m	227567SP	コネクタ付 片側バラ線	
ケーブル 10 m	227568SP	コネクタ付 片側バラ線	
RS485 ケーブル 2 m	228259SP	コネクタ付 片側バラ線	
RS485 ケーブル 10 m	228260SP	コネクタ付 片側バラ線	
MAWS ケーブル 10 m	227565SP	MAWSとの通信用	
AWS520用ケーブル 10 m	229807SP	AWS520との通信用 (シールドあり)	
AWS520用ケーブル 10 m	227566SP	AWS520との通信用 (シールドなし)	
アダプターケーブル	227569SP	WS425シリアル用変換ケーブル	
アダプターケーブル	227570SP	WS425アナログ周波数用変換ケーブル	
アダプターケーブル	227571SP	WS425アナログ電圧用変換ケーブル	
アダプター	WMT70FIX70	Φ60mmボール用	
	WS425FIX30	Φ30~35mmボール用	
	WS425FIX60	Φ60mmボール用	
	228869	FIX70用アダプター	
	228777	FIX30/FIX60用アダプター	
クロスアーム	WMT70CROSSARM		

取扱説明書

機種名	注文コード	備考	価格
WMT700	M211095EN	英語	